

MODEL: NEXTA3000

1トンの尿素をタンクに投入し、約2820Lの尿素水を製造する装置です。自動的に尿素濃度を検知し、適正濃度の尿素水を製造します。
製造した尿素をIBCタンクに分けて販売することができます。



NEXTA3000	
電源・電圧	200V三相
使用可能流体	尿素水
使用周囲温度	-5℃～40℃ (氷結しないこと)
尿素水製造能力	2820L
使用フィルター	精製フィルター 活性炭フィルター イオン交換樹脂
フィルター 交換時期	およそ9500L毎 (水質による)
タンク容量	製造タンク： 3000L